


限位开关盒

DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

产品代号: 534474

FESTO

用于装配面符合VDI/VDE 3845标准的摆动驱动器



技术参数

特性	值
许用的电缆直径	7 ... 13 mm
基于标准	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	圆形
装配位置	任意
短路强度	否
切换元件功能	转接开关
极性容错保护	否
测量原则	机械的/电动的
切换位置指示器	是
工作电压范围 AC	4 ... 250 V
工作电压范围 DC	4 ... 250 V
工作电压时的内部电流消耗	1 mA ... 5 A
绝缘电压	250 V
最大输出电流	5,000 mA
最小负载电流	4 V/DC时1 mA
电泳强度	2.5 kV
污染等级	3
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP67
环境温度	-20 ... 70 °C
电连接	螺丝端子
电缆螺纹连接	M20x1,5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳盖	PC
材料信息, 外壳插座	ABS+PC
材料信息, 控制台	ABS+PC