


限位开关盒

DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

产品代号: 534475

FESTO

用于装配面符合VDI/VDE 3845标准的摆动驱动器



技术参数

特性	值
许用的电缆直径	7 ... 13 mm
基于标准	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	圆形
装配位置	任意
短路强度	脉冲调制
切换元件功能	常开触点
极性容错保护	对于所有的电接口
测量原则	电感式
切换位置指示器	是
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
工作电压时的内部电流消耗	0 ... 100 mA
绝缘电压	50 V
最大输出电流	100 mA
开关输出	PNP
电泳强度	0.5 kV
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP67
环境温度	-20 ... 70 °C
电连接	螺丝端子
电缆螺纹连接	M20x1,5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳盖	PC
材料信息, 外壳插座	ABS+PC
材料信息, 控制台	ABS+PC