

# 减压阀

## MS12-LR

产品代号: 535021

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。

典型表现



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	12
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定 集成有锁定装置的旋转手柄 带附件, 可锁定
装配位置	任意
设计结构	先导驱动的膜片式减压阀
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流
压力表	带压力表
工作压力 MPa	0.08 ... 2.1 MPa
工作压力	0.8 ... 21 bar
压力控制范围	0.15 ... 16 bar
流量, 二级排气	<= 600 l/min
标准额定流量	12,000 ... 22,000 l/min
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
材料信息, 盖子	PA
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 下方盖子	锻造铝合金
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 弹簧	弹簧钢
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 膜片	NBR
材料信息, 阀杆	锻造铝合金 NBR 高合金钢, 耐腐蚀