

过滤减压阀 MS12-LFR

产品代号: 535022

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

| 特性 | 值 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸 | 12 |
| 系列 | MS |
| 驱动器锁 | 旋转手柄, 带锁定 集成有锁定装置的旋转手柄 带附件, 可锁定 |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 设计结构 | 过滤减压阀 带压力表 |
| 压力表 | 带压力表 |
| 最大压力迟滞 | 0.4 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 安装类型 | 线路安装 带附件 可选 |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息, 碗 | 锻造铝合金 |