


# 软启动阀 MS12-DE

产品代号: 535034

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
排气功能	可节流
驱动类型	电气的
装配位置	任意
手控装置	位置锁定 推
设计结构	活塞座
复位类型	机械弹簧
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
阀功能	2/2
切换位置指示器	带附件
工作压力	3 ... 16 bar
标准额定流量	25,000 ... 42,000 l/min
持续通电率	100 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	3,800 g
信号状态显示	带附件
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝