

# 油雾器

## MS12-LOE

产品代号: 535041

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	12
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
工作压力	1 ... 16 bar
油雾器起作用所需的最小流量	400 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	0 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金