


电磁线圈

MSFW-230AC-M-EX

产品代号: 535620

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



技术参数

特性	值
装配位置	任意
切换位置指示器	否
最小提取时间	10 ms
持续通电率	100%
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 功耗4.2 VA
允许的频率波动	+/- 5 %
许用压力波动	+/- 10 %
ATEX 类气体	II 2G
燃爆防护型气体	Ex mb II T5
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型粉尘	Ex tD A21 IP65 T95°C
EU以外的防爆认证	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
符合防爆要求的环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
认证签发部门	PTB 03 ATEX 2098 X
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 根据 EU low 电压 指导原则
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 40 °C
产品重量	170 g
电连接	电缆
电缆长度	1 m
导体的额定截面	0.75 mm ²
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	铝 环氧树脂 铜 钢
材料信息, 线圈	铜