


精细过滤器

MS4-LFM-1/4-BUV

产品代号: 535766

FESTO

1 μm 过滤器，金属防护罩，全自动冷凝水排放，流动方向从左到右。



技术参数

特性	值
系列	MS
尺寸	4
设计结构	纤维过滤器
过滤等级	1 μm
冷凝水排放	全自动
工作压力	2 ... 12 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
进出口的空气纯净度	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
空气质量等级的最高标准流量	360 l/min
空气质量等级的最低标准流量	54 l/min
过滤器功效	99.99 %
冷凝物最大容积	25 ml
杯罩保护	具有集成的金属外壳
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
残渣油的成分	0.5 mg/m ³
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	垂直 +/- 5°
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 碗	压铸铝 锻造铝合金
材料信息, 屏幕	PA
材料信息, 密封	NBR
材料备注	符合 RoHS
产品重量	350 g