



活性炭过滤器

MS4N-LFX-1/4-U-Z

产品代号: 535787

FESTO

金属保护罩, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	活性炭过滤器
杯罩保护	具有集成的金属外壳
输入压力 1	0 ... 14 bar
标准额定流量	250 l/min
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度0.01 衞
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
进出口的空气纯净度	1.7.1符合DIN ISO 8573-1标准
介质温度	5 ... 30 °C
残渣油的成分	0.003 mg/m3
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	350 g
安装类型	带附件 可选 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/4-18
气动连接, 气口 2	NPT1/4-18
材料备注	不含有黄铜和PTFE
过滤器的材料信息	活性炭
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	压铸铝 锻造铝合金
观察窗的材料信息	PA