


油雾器

MS4-LOE-1/4-U-Z

产品代号: 535792

FESTO

金属保护罩, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	36 cm ³
杯罩保护	具有集成的金属外壳
输入压力 1	1 ... 12 bar
油雾器起作用所需的最小流量	40 l/min
标准额定流量	2,200 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	354 g
安装类型	带附件 可选 线路安装
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	压铸铝 锻造铝合金
观察窗的材料信息	PA