

活性炭过滤器 MS12-LFX-G-U

产品代号: 537155

FESTO

金属保护罩, 气流方向: 从左到右.



技术参数

特性	值
尺寸	12
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	纤维过滤器
杯罩保护	具有集成的金属外壳
工作压力	0 ... 20 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介质温度	5 ... 30 °C
残渣油的成分	<= 0.003 mg/m3
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	7,000 g
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
材料信息, 盖子	PA
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 过滤器	活性炭 纤维
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 屏幕	PC