


转接组件 HAPG-SD2-24

产品代号: 537177

FESTO

用于将 T 型槽爪HGPT-20和DRQD-12/16-...-FW-
...型摆动气缸组合在一起



技术参数

特性	值
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	31 g
材料信息, 适配器	铝
材料信息, 板	锻造铝合金