

小型滑块驱动器 SLTE-16-150-LS-G04



产品代号: 537465
将被停止供应的产品

机电直线驱动轴，带滑动式螺纹螺杆

将停止供货的产品，

供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
工作行程	150 mm
尺寸	16
反向空隙	< 100 µm
装配位置	任意
设计结构	机电式直线定位轴 带导引螺纹
马达类型	DC 伺服电机
核对位置	固定挡块，正 固定挡块，负 Reference switch
螺杆类型	导螺纹
移动的最小速度	2 mm/s
重复精度	±100,000 µm
额定工作电压 DC	24 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
声压等级	< 55 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 40 °C
授权	RCM Mark
最大扭矩Mx	12.6 Nm
最大扭矩My	12.6 Nm
最大扭矩Mz	3.5 Nm
移动质量	729 g
产品重量	2,196 g
编码器接口输出，特性	1000 ppr
安装类型	可选 内螺纹和定位轴套 带通孔 具有内 (阴) 螺纹
材料信息，力矩补偿	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	含有PWIS 物质
材料信息，导向	热处理钢
材料信息，壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，活塞杆	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，电机外壳	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，滑块	锻造铝合金 阳极氧化处理