

# 分离器

## VABD-B6-12-P-C

产品代号: 537516

FESTO

用于在气路条的共用通道1和3中建立压力区



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
包装数量	1
工作压力	0.9 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	20 g
材料信息, 空位堵头	加强型 PA
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, O形圈	NBR
材料信息, 分离器	钢