


# 底座

## VABS-B6-PB-Q-B

产品代号: 537518

FESTO

用于内部辅助先导气源.



### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	21 mm
耐腐蚀等级 CRC	2
最大紧固扭矩, 阀安装	2 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	3 Nm
产品重量	22 g
气动连接, 气口 1	用于 18 mm 卡盒
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
底座的材料信息	PA-加强