


底座

VABS-B6-PB-Q

产品代号: 537519

FESTO

用于外部辅助先导气源.



技术参数

特性	值
宽度尺寸	21 mm
耐腐蚀等级 CRC	2
最大紧固扭矩, 阀安装	2 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	3 Nm
产品重量	22 g
先导气口 12	M5
先导气口 14	M5
气动连接, 气口 1	用于 18 mm 卡盒
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
底座的材料信息	PA-加强