



接收器

SOEG-E-M18-NA-K-2L

产品代号: 537709

FESTO

圆形结构



技术参数

特性	值
设计	圆形
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
测定变量	位置
测量原则	光电元件
测量方式	对射式传感器 接收器
工作范围	20,000 mm
环境温度	-25 ... 55 °C
开关输出	NPN
切换元件功能	反价
最大切换频率	1,000 Hz
最大输出电流	200 mA
电压降	≤ 2 V
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 36 V
残余纹波	20 %
无效电流	10 mA
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	4芯 电缆
电缆长度	2.5 m
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
尺寸	M18x1
安装类型	带锁定螺母
紧固扭矩	20 Nm
产品重量	115 g
材料信息, 壳体	黄铜 镀铬
材料信息, 联合螺母	黄铜 镀铬
工作状态显示	黄色 LED
功能储备显示	绿色 LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 55 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L