


真空表

VAM-63-V1/0-R1/4-EN

产品代号: 537811

FESTO

带显示装置, 显示单位 bar.



技术参数

特性	值
压力表的额定尺寸	63
连接的位置	后侧中心
基于标准	DIN EN 837-1
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任意
设计结构	Bourdon-管压力表
显示范围【bar】	-1 ... 0 bar
指示范围	-30 ... 0 inHg
刻度	双刻度 Bar (外部) 英寸 hg (内部) / psi (内部)
工作压力	-1 ... 0 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
连续负载系数	0.75
可变负载系数	0.66
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	83 g
测量精度等级	2,5
安装类型	前面板安装
气动连接	R1/4
材料信息, 螺纹塞	黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	ABS
材料信息, 屏幕	PS