


连接电缆

NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

产品代号: 538225

FESTO

用于通过多针接口连接到VTUB阀岛上, 带Sub-D插头, 25-针.



技术参数

特性	值
安装类型	4-40 UNC-2B
产品重量	490 g
电接口 1	插座 sub-D, 25针
电接口 2	开放末端, 25线
额定工作电压 DC	24 V
电缆长度	2.5 m
电缆属性	标准
电缆的最小弯折半径	105 mm
电缆直径	10.5 mm
电缆结构	20x0,25+5x0,34
防护等级	IP65 IP67 装配以后的状态
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 联合螺母	PA
材料信息, 密封	TPE-O