



接近开关 SIEF-Q40S-PA-S-2L

产品代号: 538341

FESTO

带插头，半齐平式安装



技术参数

特性	值
设计	方形
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
测量原则	电感式
额定切换距离	35 mm
可靠的切换距离	28.35 mm
缩小系数	铝 = 1.0 不锈钢, St 18/8 = 1.0 铜 = 1.0 黄铜 = 1.0 钢, St 37 = 1.0
环境温度	-30 ... 85 °C
重复精度	0.7 mm
开关输出	PNP
切换元件功能	反价
迟滞	1.05 ... 5.25 mm
最大切换频率, DC	250 Hz
最大输出电流	200 mA
电压降	≤ 1.8 V
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 65 V
残余纹波	10 %
无效电流	≤ 15 mA
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	4针 Fixcon M12x1 插头
尺寸	40x40x65 mm
安装类型	带通孔 半齐平式安装
产品重量	156 g
材料信息, 壳体	PA PBT-加强
预备状态显示	绿色LED
工作状态显示	黄色LED
防护等级	IP67
对磁场的抗干扰能力	DC和AC 磁场
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响