


# 自动排水阀 PWEA-AP-3D

产品代号: 538678

FESTO

用于外部连接, 具有独立的电控制器。



## 技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	垂直 +/- 5°
手控装置	推
冷凝水排放	全自动
设计结构	外部, 电气方式, 全自动
测定变量	填充水平
阀功能	关闭的 3/2 单稳态
控制元件	覆膜式按键 带测试键
预备状态显示	LED
工作状态显示	LED
工作压力	0.8 ... 16 bar
警告输出	接触类型
额定工作电压 DC	24 V
额定容积, 冷凝水排放	2 W
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	1 ... 60 °C
防护等级	IP65 to IEC 60529
安全等级	III
环境温度	1 ... 60 °C
产品重量	700 g
电连接	插头 M12x1 5针 圆形设计
安装类型	线路安装
冷凝水排放接口	PK-8
气动连接	G1/2
材料信息, 冷凝物容器	锻造铝合金
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	塑料的