


扭力补偿 FKC-25

产品代号: 538715

FESTO

用于直线驱动器 DGC-G。



技术参数

特性	值
尺寸	25
径向偏移 +/-	2.5 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
在力的方向上的最高负载 (短时) +/-	3,000 N
在力的方向上的最高负载 (长时间) +/-	1,400 N
产品重量	119 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 关节	PA-加强
材料信息, 球头螺栓	高合金钢
材料信息, 板	锻造铝合金