


软启动阀

MS4N-EE-1/8-V230-S-Z

产品代号: 538758

FESTO

电驱动, 带消声器, 气流方向: 从右到左



技术参数

特性	值
排气功能	不可节流
驱动类型	电气的
装配位置	任何
手控装置	位置锁定 推
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
先导类型	直接
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
阀功能	3/2 关闭的 单稳态
切换位置指示器	带附件
工作压力	4 ... 10 bar
b 值	0.5
C 值	4.5 l/sbar
标准额定流量	1,000 l/min
线圈的特性参数	230V AC
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	0.289 g
电连接	插头 方块形结构 C型 符合DIN 43650
安装类型	带附件 可选 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/8-27
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝