


# I/O模块 CP-E08-M12-CL

产品代号: 538787  
将被停止供应的产品

带 8个输入

FESTO



## 技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX 类气体	II 3G
ATEX 类粉尘	II 3D
EU以外的防爆认证	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
燃爆防护型气体	Ex ec IIC T6 Gc X
燃爆防护型粉尘	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C