


多针插头 CPV10-VI-P4-M7-D

产品代号: 538812
传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于 CPV 阀岛。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|--|
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令 |
| EU以外的防爆认证 | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| 认证签发部门 | IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| ATEX 类气体 | II 2G |
| ATEX 类粉尘 | II 2D |
| 燃爆防护型气体 | Ex eb IIC Gb |
| 燃爆防护型粉尘 | Ex tb IIIC Db |
| 符合防爆要求的环境温度 | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 150 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS 不含卤素 无铜 |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 板 | 锻造铝合金 |