



# 控制线路

## KES-MC-1-SUB-15-2,5

产品代号: 538919  
 将被停止供应的产品

FESTO

用于 I/O 耦合，以连接至任意控制系统。  
 将停止供货的产品，  
 供货至2020。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	15
电气接口 1, 占用的针脚/导线	15
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	18
电气接口 2, 占用的针脚/导线	15
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
电缆长度	2.5 m
电缆属性	适合于拖链
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 40 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 75 mm
电缆直径	10 mm
电缆结构	18x0,34 已屏蔽
导体的额定截面	0.34 mm <sup>2</sup>
导线末端	导线末端配有金属箍
防护等级	IP54
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	0 ... 40 °C
材料备注	含有PWIS 物质
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响