


固定组件 SMBR-8-8/100-S6

产品代号: 538937

FESTO

用于将适合8号槽的气缸传感器安装到圆形气缸上，缸径从8到100 mm，耐高温到150°C。



技术参数

特性	值
尺寸	8
设计	用于T-槽
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5a
环境温度	-20 ... 120 °C
产品重量	20 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理 高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀