


插头插座

NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

产品代号: 538999

FESTO

用于阀岛.



技术参数

特性	值
电连接	5针 直列式插头 / 螺丝端子
许用的电流负载	3 A
许用的电缆直径	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-40 ... 85 °C
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色