



过滤器消声器 LFU-3/8

产品代号: 539133

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	G3/8
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	1 µm
冷凝水排放	手动旋转
工作压力 MPa	0 ... 1.6 MPa
工作压力	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
相对于大气的流量	>= 4,700 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
降噪	Reduction by 40 dB
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压等级	78 dB(A)
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	190 g
气动连接	G3/8
材料信息, 壳体	PP