


气(电)源板 VABF-S6-1-P1A6-G12

产品代号: 539230

FESTO

用于VTSA型阀岛, ISO 插件.



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	597 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 供给板	压铸铝