


# 旋转分气块 GF-1/4-2

产品代号: 539288

FESTO

多路旋转分配器, 2 个独立的输入和输出.



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	8 mm
装配位置	任意
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
标准额定流量 1.1-2.1	1,250 l/min
标准额定流量 1.2-2.2	2,020 l/min
最高速度	300 1/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 ( 液态, 无冰 )
关于工作和先导介质的说明	用水工作时, 使用 5 µm 过滤器 可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS