



接近开关

SME-8F-DS-24V-K0,3-M5D

产品代号: 539492

FESTO

电控，带有舌簧触点 适用于带有8型传感器槽的驱动器，通过 M5 插头从顶部进行进行装配



技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
工作电压范围 AC	10 ... 30 V
开关输出	接触类型
切换元件功能	常开触点
最大输出电流	500 mA
电缆长度	0.3 m
电连接	带插头电缆 M5x0,5
耐腐蚀等级 CRC	2
基于标准	DIN EN 60947-5-2
设计	用于T-槽
装配位置	任何
短路强度	否
测定变量	位置
测量原则	舌簧磁铁
极性容错保护	否
工作状态显示	黄色 LED
关闭时间	30 µs
开启时间	0.5 ms
最大接点容量 AC	10 VA
最大接点容量 DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformit�erkl�rung)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
授权	c UL us - Listed (OL)
紧固扭矩	0.6 Nm
电缆的最小弯折半径	30 mm
产品重量	10 g
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
接头的导线引出方向	轴向
电缆类型	LiFY11Y
安装类型	夹在 T-槽中
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	灰色
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	PA
材料信息，绝缘护套	PVC
电缆护套的材料信息	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	黄铜 镀金