


# 多针插头 CPV14-VI-P8-1/8-C

产品代号: 539501  
传统型 - 不用于新项目

用于 CPV 阀岛。  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品

FESTO



## 技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
认证签发部门	IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex eb IIC Gb
燃爆防护型粉尘	Ex tb IIIC Db
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	920 g
材料备注	符合 RoHS 不含卤素 无铜
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 板	锻造铝合金