


插头插座 MSSD-C-M16

产品代号: 539709

FESTO

用于电磁线圈和阀, 连接面连接孔的样式符合DIN EN 175 301标准, A类.



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------|--|
| 连接频率 | 50 |
| 安装类型 | 通过M3中心螺丝安装在电磁阀上 |
| 装配位置 | 任意 |
| 产品重量 | 38 g |
| 电连接 | 3针 直角式插头插座 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803 方块形结构 |
| 电缆螺纹连接 | M16 |
| 许用的电缆直径 | 6 ... 8 mm |
| 端子截面 | 1.5 mm ² |
| 防护等级 | IP65 to IEC 60529 |
| 环境温度 | -20 ... 115 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | PA-加强 |
| 材料信息, 密封 | HNBR |