


插头插座 MSSD-F-M16

产品代号: 539710

FESTO

用于电磁线圈和阀, 符合工业标准的连接面连接孔样式。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------------|
| 连接频率 | 50 |
| 电缆出口 | 直角型 |
| 电缆出口注意事项 | 180°可旋转 |
| 产品重量 | 35 g |
| 电气接口 1, 设计 | 有角的 |
| 电气接口 1, 接口类型 | 插头插座 |
| 电气接口 1, 接口技术 | 插头样式B型, 符合工业标准, 11 mm |
| 电气接口 1, 针脚/线的数量 | 3 |
| 电气接口 1, 安装方式 | 通过M3中心螺丝安装在电磁阀上 |
| 电气接口 2, 接口技术 | 螺丝端子 |
| 工作电压范围 DC | 0 ... 250 V |
| 工作电压范围 AC | 0 ... 250 V |
| 40°C时的可接受电流负载 | 6 A |
| 电泳强度 | 2 kV |
| 防护性接地 | 已可供应 |
| 电缆螺纹连接 | M16x1,5 |
| 电缆直径 | 6 ... 8 mm |
| 导体的额定截面 | <= 0.75 mm ² |
| 防护等级 | IP65 |
| 防护等级备注 | 装配以后的状态 |
| 环境温度 | -20 ... 115 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 污染等级 | 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |
| 材料信息, 壳体 | PA-加强 |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 材料信息, 密封 | HNBR |