


耳轴安装件 SBN-40

产品代号: 539925

FESTO

适用于 DSNU/ESNU 圆形气缸, 即可安装于前端盖也可安装于后端盖



技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 90 °C
产品重量	593 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装环	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 安装件	钢, 镀锌
材料信息, 安装销	钢, 镀锌
材料信息, 轴承	青铜
材料信息, 螺丝	镀锌钢
材料信息, 支架	钢