


气(电)源板 VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL

产品代号: 541083

FESTO

用于MPA-S型阀岛。



技术参数

特性	值
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 25 %
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	200 g
电连接	5针 7/8" 圆形 插头连接件
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	PA-加强
材料信息, 壳体	压铸铝