



# T形快插接头

## NEDU-M12D5-M12T4

产品代号: 541596

FESTO



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
连接频率	500
工作电压范围 AC	250 V
工作电压范围 DC	250 V
额定工作电压, AC	250 V
额定工作电压 DC	60 V
许用的电流负载	4 A
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-25 ... 85 °C
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	25.5 g
电连接	符合EN 60947-5-2标准 插头/插座 M12x1 / M12x1 4针 / 4针 A-代码 / A-代码
安装类型	具有螺纹的
壳体颜色	黑色
锁紧螺母的材料信息	黄铜 镀铬 镀镍
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	TPE-U (PU), 已放大
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀金