


中间位置模块 DADM-DGC-40-A

产品代号: 541702

FESTO

适合于直线驱动器DGC



技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
位置检测	用于接近式传感器
工作压力 MPa	0.25 ... 0.8 MPa
工作压力	2.5 ... 8 bar 36.25 ... 116 psi
最大冲击速度	3 m/s
最大旋转时间	300 ms
重复精度	0.02 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	970 g
安装类型	夹紧在 DGC 气缸上
气动连接	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 止动螺钉	钢 经过电镀
材料信息, 密封	TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 杠杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 夹	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺母	钢 经过电镀
精调	4 mm
工作模式	双作用