


电接口

CPVSC1-AE16-CPI

产品代号: 541975

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	52 mm
高度	40 mm
长度	70 mm
现场总线接口	M9, 5-针插头和插座
特殊驱动器的诊断模块	低电压, 阀岛
通讯类型	CP现场总线
电磁线圈的最大数量	16
参数配置	通过CP协议进行参数设定
极性容错保护	适用于所有工作电压接口
协议	CP现场总线
额定工作电压时的电流消耗, 负载	取决于阀的型号和阀的数量
额定工作压力时的电流消耗	电子元件: ≤ 100 mA
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 50 °C
相对空气湿度	50°C时90% 非冷凝
直接和间接接触保护	具有安全断开功能的保护性超低电压(PELV)
防护等级	IP20 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 50 °C
授权	c UL us - Recognized (OL)
产品重量	150 g
特殊总线的LED显示	CP: CP 现场总线
安装类型	带通孔
材料信息, 壳体	PA-加强
材料备注	符合 RoHS