


球阀

VAPB-3/8-F-63-F0304-CR

产品代号: 542844

FESTO

耐腐蚀防酸设计



技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀
驱动类型	机械的
密封原则	软性
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp3/8
法兰孔的样式	F03 F04
内径	12 mm
额定直径 DN	10
过程阀的额定压力	63
驱动扭矩	7 Nm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:--:] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-10 ... 180 °C
流量 Kv	10 m ³ /h
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4408
密封件的材料信息	FPM PTFE
材料信息, 球体	高合金钢, 耐腐蚀
球体的材料编号	1.4401
驱动轴的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	200 g
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	3