

Pick&Place DHSP-SLT20-SLT16


产品代号: 542972

FESTO

包含mini滑块, 精确, 紧凑, 动作周期短. 特定的接口, 用于连接到 Festo的旋转驱动器和气爪上.

作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购.

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	Pick&Place 1.0
有效负载	0 ... 2 kg
驱动单元, Z 轴	SLT-16
驱动系统, Z 轴	气动
行程, Z 轴	0 ... 150 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
驱动单元, Y 轴	SLT-20
驱动系统, Y 轴	气动
行程, Y 轴	0 ... 200 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm