


直线型门架

DHSL-DGC25-HMPL16

产品代号: 542979

FESTO

包含无杆驱动器和轻型搬运轴, 高效, 精确, 模块化. 特定的接口, 用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上.
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购.
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	直线悬臂1.0
有效负载	0 ... 2 kg
驱动单元, Z 轴	HMPL-16
驱动系统, Z 轴	气动
中间位置, Z 轴	x1
行程, Z 轴	0 ... 160 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
驱动单元, Y 轴	DGC-25
驱动系统, Y 轴	气动
行程, Y 轴	0 ... 3,000 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,02 mm