


# 直线型门架

## DHSL-DGC25-SLT16

产品代号: 542984

FESTO

包含无杆驱动单元和紧凑型mini滑块, 高效和精确. 特定的接口, 用于连接到 Festo的旋转驱动器和气爪上.  
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购.  
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂1.0
有效负载	0 ... 2 kg
驱动单元, Z 轴	SLT-16
驱动系统, Z 轴	气动
行程, Z 轴	0 ... 150 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
驱动单元, Y 轴	DGC-25
驱动系统, Y 轴	气动
行程, Y 轴	0 ... 3,000 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm