


直线型门架

DHSL-2DGPL25S-HMP20

产品代号: 543000

FESTO

包含无杆驱动器，带有被动导向轴和模块化搬运轴，非常之高效的智能软停止系统？精确，和坚固。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------|------------------|
| 设备 | 直线悬臂3.0 |
| 有效负载 | 0 ... 6 kg |
| 驱动单元，Z 轴 | HMP-20 |
| 驱动系统，Z 轴 | 气动 |
| 中间位置，Z 轴 | x1 |
| 行程，Z 轴 | 0 ... 400 mm |
| 终点位置的重复精度，Z 轴 | ± 0,02 mm |
| 中间位置的重复精度，Z 轴 | ± 0,02 mm |
| 驱动单元，Y 轴 | 2x DGPL-25-SPC11 |
| 驱动系统，Y 轴 | 伺服气动 |
| 中间位置，Y 轴 | x2 |
| 行程，Y 轴 | 0 ... 1,600 mm |
| 终点位置的重复精度，Y 轴 | ± 0,02 mm |
| 中间位置的重复精度，Y 轴 | ± 1 mm |