


# 直线型门架

## DHSL-2DGC25-DGEA25

产品代号: 543004

FESTO

包含无杆驱动器，带有被动导向轴和电动悬臂轴，高效，精确，电控定位。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂3.0
有效负载	0 ... 6 kg
驱动单元，Z 轴	DGEA-25
驱动系统，Z 轴	电动的 DGEA 齿带驱动器
中间位置，Z 轴	Any
行程，Z 轴	0 ... 800 mm
终点位置的重复精度，Z 轴	± 0,05 mm
中间位置的重复精度，Z 轴	± 0,05 mm
驱动单元，Y 轴	2x DGC-25
驱动系统，Y 轴	气动
行程，Y 轴	0 ... 3,000 mm
终点位置的重复精度，Y 轴	± 0,02 mm