


# 直线型门架

## DHSL-2DGPL40S-HMP25

产品代号: 543010

FESTO

包含无杆驱动器，带有被动导向轴和模块化搬运轴，非常之高效的智能软停止系统？精确，和坚固。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。  
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。  
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



### 技术参数

| 特性            | 值                |
|---------------|------------------|
| 设备            | 直线悬臂4.0          |
| 有效负载          | 0 ... 10 kg      |
| 驱动单元，Z 轴      | HMP-25           |
| 驱动系统，Z 轴      | 气动               |
| 中间位置，Z 轴      | x1               |
| 行程，Z 轴        | 0 ... 400 mm     |
| 终点位置的重复精度，Z 轴 | ± 0,02 mm        |
| 中间位置的重复精度，Z 轴 | ± 0,02 mm        |
| 驱动单元，Y 轴      | 2x DGPL-40-SPC11 |
| 驱动系统，Y 轴      | 伺服气动             |
| 中间位置，Y 轴      | x2               |
| 行程，Y 轴        | 0 ... 1,600 mm   |
| 终点位置的重复精度，Y 轴 | ± 0,02 mm        |
| 中间位置的重复精度，Y 轴 | ± 1 mm           |