


电源插座 NECU-G78G5-C2

产品代号: 543107

FESTO

用于模块化电气终端 CPX。



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61984
授权	c CSA us (OL)
产品重量	50 g
电接口 1	直列式插座, 7/8", 5针
插头编码	NFPA/T3.5.29 R1-2003
电接口 2	螺丝端子
工作电压范围 DC	0 ... 250 V
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
许用的电流负载	8 A
电泳强度	2.5 kV
许用的电缆直径	6 ... 12 mm
端子截面	<= 1.5 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 联合螺母	镀镍压铸锌
材料信息, 密封	FPM NBR
材料信息, 电气触片	镀金铜合金