


插头 NECU-M-S-D12G4-C2-ET

产品代号: 543109

FESTO

用于模块化电气终端 CPX。



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
产品重量	44.3 g
电接口 1	直列式插头, M12x1, 4针, D 编码, 可屏蔽
插头编码	D
电接口 2	螺丝端子, 可以屏蔽
工作电压范围 DC	0 ... 250 V
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
电涌强度	2.5 kV
传输特性	DIN EN 50173 / CAT 5
许用的电缆直径	6 ... 8 mm
端子截面	0.14 ... 0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	镀镍锌压铸件
材料信息, 电气触片	黄铜, 镀金