


# 轴向组件 EAMM-A-D60-52C

产品代号: 543164

FESTO

适合于电驱动器。



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	17 Nm
产品重量	1,020 g
接口代码, 驱动器	D60A D60C
接口代码, 马达输入	52C
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS